



自動X・XYステージ / テーブルサイズ 100×100

Motorized X, XY Linear Stages / Table Size 100×100



XA10A-L101




XA10A-L201




YA10A-L101

YA10A-L201




XA10A-L101 / L201




裏面
Back Side



YA10A-L101 / L201



裏面
Back Side



アルミ / リニアガイド / 研削ネジ, ボールネジ

Aluminum Body / Linear Guide / Ground Screw, Ball Screw



型式 Model Number	XA10A-L101	YA10A-L101	XA10A-L201	YA10A-L201	
勝手違い型式 Mirror Model Number ※1	XA10A-L101-R	YA10A-L101-RRR	XA10A-L201-R	YA10A-L201-RRR	
テーブル面 Table Size	100mm×100mm				
案内方式 Guide Mechanism	精密リニアガイド Linear Guide				
移動範囲 Motion Range	±50mm				
送り方式 Lead Mechanism	研削ネジ, リード 1.0mm Ground Screw, Lead 1.0mm		ボールネジ, リード 2.0mm Ball Screw, Lead 2.0mm		
分解能 ※2 Resolution	フル/ハーフ ステップ Full/Half Step	2μm/1μm		4μm/2μm	
	マイクロステップ (1/20分割) Micro Step (1/20 div)	0.1μm		0.2μm	
最高速度 Maximum Speed	10mm/sec		20mm/sec		
累積リード誤差 Accumulated Lead Error	≤20μm/100mm (AVE. 4.31μm/100mm)	≤20μm/100mm	≤8μm/100mm (AVE. 3.51μm/100mm)	≤8μm/100mm	
繰返し位置決め精度 Repeatability	≤±0.5μm (AVE. ±0.08μm)	≤±0.5μm	≤±0.5μm (AVE. ±0.08μm)	≤±0.5μm	
ロストモーション Lost Motion	≤2μm (AVE. 0.99μm)	≤2μm	≤2μm (AVE. 1.15μm)	≤2μm	
真直度 Straightness	水平 Horizontal	≤3μm/100mm (AVE. 0.79μm/100mm)	≤3μm/100mm	≤3μm/100mm (AVE. 0.86μm/100mm)	≤3μm/100mm
	垂直 Vertical	≤2μm/100mm (AVE. 0.69μm/100mm)	≤2μm/100mm	≤2μm/100mm (AVE. 0.74μm/100mm)	≤2μm/100mm
バックラッシュ Backlash	≤2μm (AVE. 0.36μm)	≤2μm	≤1μm (AVE. 0.13μm)	≤1μm	
モーメント荷重 ※3 Moment Load Stiffness	0.05 arcsec/N·cm (AVE. 0.01 arcsec/N·cm)	0.10 arcsec/N·cm	0.05 arcsec/N·cm (AVE. 0.01 arcsec/N·cm)	0.10 arcsec/N·cm	
水平耐荷重 Load Capacity (Horizontal)	196N (20kgf)	156.8N (16kgf)	196N (20kgf)	156.8N (16kgf)	
材質 Material	アルミ合金 Aluminum Alloy				
外観 Finish	白色仕上げ Clear-Matt Anodizing				
自重 Weight	3.8kg	7.6kg	3.8kg	7.6kg	
直交度 Perpendicularity	—	≤10μm/100mm	—	≤10μm/100mm	
5相ステッピングモーター 5 Phase Stepper Motor	C087Q-9215P (オリエンタルモーター当社専用型式: 定格電流 0.75A/相, 基本ステップ角 0.72°, リード線5本) C087Q-9215P (Oriental Motor (KOHZU exclusive): Phase Current 0.75A, Basic Step Angle 0.72°, 5-Leads)				
モーター軸径 Motor Shaft Diameter	Φ8mm オプションハンドル: B type Φ8mm Conformance option handle: B type				
コネクタ Connector	丸形20ピン (ヒロセ: RP13A-12RA-20PC) 20Pin Round (Hirose: RP13A-12RA-20PC)				
ステージ結線タイプ ※4 Stage Wiring Type	V3				
センサ基板型式 Sensor Model	F-104(LIMIT), F-105(HOME)				
価格 Price(JPY)	¥250,000	¥500,000	¥250,000	¥500,000	
オーバーホール費 ※5 Overhaul Price	¥48,000 ~	¥96,000 ~	¥48,000 ~	¥96,000 ~	
クリーングリス交換費 ※6 Clean Room Lubricant Change Price	¥36,000	¥72,000	¥36,000	¥72,000	
真空グリス交換費 ※7 Vacuum Lubricant Change Price	¥36,000	¥72,000	¥36,000	¥72,000	
同形モーター交換費 ※8 Same Size Motor Change Price	¥15,000 ~	¥30,000 ~	¥15,000 ~	¥30,000 ~	
異形モーター交換費 ※8 Different Size Motor Change Price	¥36,000 ~	¥72,000 ~	¥36,000 ~	¥72,000 ~	

- ※1 勝手違い、重ねの組勝手についてはH-005ページを参照して下さい。
Refer to page H-005 for information on Standard and Mirror Symmetry Configuration.
- ※2 ステージの検査はハーフステップで行っております。
Stage is inspected by half step setting.
- ※3 Xステージ単体のモーメント荷重はロール剛性となります。
Moment Stiffness of single X stage is measured in Roll Direction.
- ※4 ステージ結線の詳細についてはN-026~N-027ページを参照して下さい。
Refer to page N-026~N-027 for stage wiring connection information.
- ※5 オーバーホール費に交換部品代は含まれません。詳細については15ページを参照して下さい。
Additional parts cost is not included on Overhaul cost. Refer to page 16 for further information.
- 対応するモーターコントローラ・ドライバについてはN-002ページを参照して下さい。
Refer to page N-002 for information on corresponding motor controller and driver.
- 対応するモーターケーブルについてはN-014~N-015ページを参照して下さい。
Refer to page N-014~N-015 for information on corresponding motor cable.
- お客様のご要望により製品の改造も承ります。詳しくは営業部までお問い合わせ下さい。
We appreciate the product customizing. Contact us for further information.

- ※6 クリーングリス仕様の型式は末尾に“-C”が付きます。詳細についてはC-005ページを参照して下さい。
Clean room lubricant model has “-C” at the end of model number. Page C-005 for further information.
- ※7 真空グリス仕様の型式は末尾に“-V”が付きます。詳細についてはC-005ページを参照して下さい。
Vacuum lubricant model has “-V” at the end of model number. Page C-005 for further information.
- ※8 モーター交換の詳細についてはC-004ページを参照して下さい。
Page C-004 for further information about motor change.
- アクセサリーについてはO-001ページを参照して下さい。
Refer to page O-001 for information on accessory.
- オプションハンドルはO-008ページを参照して下さい。
Refer to page O-008 for information on Option Handle.
- 2相ステッピングモーター仕様も承ります。
2 phase stepper motor is available.

システム
製品
System
Products

産業用
Industrial

実験用
Experimental

手動精密
ステージ
Manual
Stage

X・XY
X・XY

Z
Z

回転
Rotation

スイベル
(ゴニオ)
Swivel
(Tilt)

自動精密
ステージ
Motorized
Stage

X・XY
X・XY

Z
Z

回転
Rotation

スイベル
(ゴニオ)
Swivel
(Tilt)

アライ
メント
ステージ
XYθ

真空
ステージ
Vacuum
Stage

制御装置
Control
Electron-
ics

モーター
コントローラ
Motor
Controller

ドライバ
ボックス
Driver
Box

アプリ
ケーション
Applica-
tion

モーター
ドライバ
Motor
Driver

モーター
ケーブル
Motor
Cable

付録
Appendix

アクセ
サリー
Accesso-
ries

検査
システム
Inspection
System